

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.10-56****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 NO.10-56
GTIN	4062406034382
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Ø navoja	4,83 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	14,49 mm
Korak navoja	0,454 mm
Korakov na colo	56
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	70 mm
Ø osnovne izvrtine	4,39 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	10-56 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri