

**Garant**
**Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 5/8-14**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 5/8-14
GTIN	4062406037307
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	110 mm
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	9 mm
Ø osnovne izvrtine	14,2 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Korak navoja	1,814 mm
Korakov na colo	14
Ø navoja	15,88 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	47,64 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	5/8-14 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri