

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.13/16-8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 1.13/16-8
GTIN	4062406036287
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	46,037 mm
Ø držala D _s	36 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	250 mm
Korak navoja	3,175 mm
Ø osnovne izvrtine	43 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Globine navoja	92 mm
4-kotno držalo □	29 mm
Korakov na colo	8
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	1.13/16-8 UN
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri