

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.1/2-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 1.1/2-14
GTIN	4062406038182
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korak navoja	1,814 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
4-kotno držalo □	24 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korakov na colo	14
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	36,5 mm
Globine navoja	76,2 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	38,1 mm
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	200 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1.1/2-14 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri