

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.11/16-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 1.11/16-16
GTIN	4062406036140
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø navoja	42,862 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Korakov na colo	16
Korak navoja	1,588 mm
Celotna dolžina L	220 mm
Ø osnovne izvrtine	41,35 mm
Globine navoja	85,72 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	36 mm
4-kotno držalo □	29 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	1.11/16-16 UN
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri