

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.3-56****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 NO.3-56
GTIN	4062406000189
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Celotna dolžina L	50 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,454 mm
Standard	DIN 371
Ø osnovne izvrtine	2,15 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Ø navoja	2,52 mm
Korakov na colo	56
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	2,8 mm
Globine navoja	7,56 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	3-56 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri