

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 7/16-27****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 7/16-27
GTIN	4062406037031
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	7 mm
Korak navoja	0,941 mm
Ø držala D _s	9 mm
Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	110 mm
Ø navoja	11,11 mm
Korakov na colo	27
Globine navoja	33,33 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	7/16-27 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri