

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.10-28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 NO.10-28
GTIN	4062406036676
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Standard	DIN 371
Korak navoja	0,907 mm
Ø navoja	4,83 mm
Ø držala D _s	6 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Korakov na colo	28
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	14,49 mm
Ø osnovne izvrtine	3,95 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	10-28 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri