

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.10-32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 NO.10-32
GTIN	4062406036669
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	4,83 mm
Korakov na colo	32
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	70 mm
Globine navoja	14,49 mm
Ø osnovne izvrtine	4,1 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Korak navoja	0,794 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	6 mm
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	10-32 UNF LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri