

**Garant**
**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.12-40**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 NO.12-40
GTIN	4062406036713
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø navoja	5,49 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Korakov na colo	40
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	4,9 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 371
Ø osnovne izvrtine	4,9 mm
Korak navoja	0,635 mm
Globine navoja	16,47 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	12-40 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri