

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.1/2-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 1.1/2-10
GTIN	4062406038205
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	2,54 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	200 mm
Globine navoja	76,2 mm
Ø osnovne izvrtine	35,7 mm
Ø navoja	38,1 mm
Ø držala D _s	32 mm
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	10
Število vpenjalnih utorov	4
4-kotno držalo □	24 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1.1/2-10 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri