

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.3/4-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 1.3/4-18
GTIN	4062406038427
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	220 mm
4-kotno držalo □	29 mm
Ø osnovne izvrtine	43,25 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	36 mm
Korakov na colo	18
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Globine navoja	88,9 mm
Ø navoja	44,45 mm
Standard	DIN 376
Korak navoja	1,411 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1.3/4-18 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri