

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 1/4-32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130035 1/4-32
GTIN	4062406039042
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korak navoja	0,794 mm
Korakov na colo	32
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 371
Globine navoja	19,05 mm
Ø navoja	6,35 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	5,5 mm
Ø osnovne izvrtine	5,7 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D <sub>s</sub>	7 mm
Vrsta navoja	UNEF

Velikost navoja	1/4-32 UNEF
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri