

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 2-4,5**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130031 2-4,5
GTIN	4062406038717
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	45,03 mm
Ø držala D _s	40 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Globine navoja	101,6 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	50,8 mm
4-kotno držalo □	32 mm
Korak navoja	5,644 mm
Vrsta navoja	UNC-LH
Velikost navoja	2-4,5 UNC LH

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri