

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 7/16-27****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130035 7/16-27
GTIN	4062406039271
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Globine navoja	33,33 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	110 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Korakov na colo	27
4-kotno držalo □	7 mm
Ø navoja	11,11 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,94 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	7/16-27 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri