

Garant
Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 5/16-24

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130035 5/16-24
GTIN	4062406039141
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Standard	DIN 371
Ø osnovne izvrtine	6,9 mm
Korak navoja	1,058 mm
Ø držala D _s	8 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	6,2 mm
Ø navoja	7,94 mm
Globine navoja	23,82 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Korakov na colo	24
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	5/16-24 UNF
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri