

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 13/16-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130035 13/16-20
GTIN	4062406039691
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	1,27 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Ø osnovne izvrtine	19,6 mm
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	14,5 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	20,638 mm
Korakov na colo	20
Globine navoja	41,3 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	18 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNEF

Velikost navoja	13/16-20 UNEF
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri