

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, TiN, Tip: 1.1/4-12****Podatki za naročanje**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 130036 1.1/4-12 |
| GTIN                  | 4062406042400   |
| Razred artikla        | 10N             |

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Standard                  | DIN 376  |
| Ø navoja                  | 31,75 mm |
| Korakov na colo           | 12       |
| Rezalni material          | HSS E    |
| Ø držala D <sub>s</sub>   | 25 mm    |
| Število vpenjalnih utorov | 4        |
| Celotna dolžina L         | 180 mm   |
| Korak navoja              | 2,117 mm |
| Globine navoja            | 63,5 mm  |
| 4-kotno držalo □          | 20 mm    |
| Število rezil Z           | 4        |
| Ø osnovne izvrtine        | 29,5 mm  |
| Vrsta navoja              | UNF-LH   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Velikost navoja            | 1.1/4-12 UNF LH                                   |
| Prevleka                   | TiN   |
| Kot profila                | 60 stopinj  |
| Standard za navoje         | ASME B1.1   |
| Kakovost                   | 2B +0,10  |
| Kakovost                   | 2B +0,20  |
| Kakovost                   | 1B  |
| Kakovost                   | 2B + 0,05   |
| Kakovost                   | 2B  |
| Kakovost                   | 3B  |
| Oblika presekanega dela    | B   |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne  |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini             |
| Smer rezanja               | leve  |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |