

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.3/4-5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 1.3/4-5
GTIN	4062406038489
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	29 mm
Korak navoja	5,08 mm
Korakov na colo	5
Število rezil Z	4
Ø navoja	44,45 mm
Ø osnovne izvrtine	39,26 mm
Standard	DIN 376
Globine navoja	88,9 mm
Ø držala D _s	36 mm
Celotna dolžina L	220 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	1.3/4-5 UNC LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri