

Garant
Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 1.9/16-12

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130035 1.9/16-12
GTIN	4062406040505
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo □	24 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	37,7 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	79,38 mm
Število rezil Z	4
Ø držala D _s	32 mm
Ø navoja	39,688 mm
Korak navoja	2,117 mm
Korakov na colo	12
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	1.9/16-12 UN
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri