

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 5/8-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130035 5/8-20
GTIN	4062406039516
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo □	9 mm
Ø držala D _s	12 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	14,67 mm
Globine navoja	47,64 mm
Korak navoja	1,27 mm
Korakov na colo	20
Celotna dolžina L	110 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	15,88 mm
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	5/8-20 UN
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri