

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.9/16-8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 1.9/16-8
GTIN	4062406038274
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	39,688 mm
Korak navoja	3,175 mm
Standard	DIN 376
Korakov na colo	8
4-kotno držalo □	24 mm
Število rezil Z	4
Globine navoja	79,38 mm
Ø držala D _s	32 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	4
Celotna dolžina L	200 mm
Ø osnovne izvrtine	36,7 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.9/16-8 UN LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri