

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 7/8-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130035 7/8-14
GTIN	4062406039776
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	20,4 mm
Korak navoja	1,814 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D _s	18 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	22,23 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Globine navoja	66,69 mm
Korakov na colo	14
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	7/8-14 UNF
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri