

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 1-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130035 1-12
GTIN	4062406039905
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Število rezil Z	4
Ø navoja	25,4 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Korak navoja	2,117 mm
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	23,25 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Korakov na colo	12
Število vpenjalnih utorov	4
Globine navoja	76,2 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	1-12 UNF
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri