


Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, Tip: 1.1/4-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130036 1.1/4-18
GTIN	4062406042370
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	20 mm
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	18
Število rezil Z	4
Korak navoja	1,411 mm
Ø držala D _s	25 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Globine navoja	63,5 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	31,75 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	30,55 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	1.1/4-18 UNEF LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri