

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 1.1/2-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130035 1.1/2-20
GTIN	4062406040390
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	4
4-kotno držalo □	24 mm
Ø navoja	38,1 mm
Korak navoja	1,27 mm
Ø držala D _s	32 mm
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	36,89 mm
Globine navoja	76,2 mm
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	200 mm
Korakov na colo	20
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	1.1/2-20 UN
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri