

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, Tip: 1-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130036 1-10
GTIN	4062406042158
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Celotna dolžina L	160 mm
Število rezil Z	4
Globine navoja	76,2 mm
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	10
Ø navoja	25,4 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	23 mm
Ø držala D _s	20 mm
Standard	DIN 376
Korak navoja	2,54 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1-10 UNS LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri