

**Garant**
**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 1.7/8-18**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130035 1.7/8-18
GTIN	4062406040789
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

4-kotno držalo □	29 mm
Globine navoja	95,25 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	47,625 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D <sub>s</sub>	36 mm
Korakov na colo	18
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	250 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	1,411 mm
Ø osnovne izvrtine	46,35 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	1.7/8-18 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri