

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 1.1/8-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130035 1.1/8-18
GTIN	4062406040000
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	180 mm
Ø osnovne izvrtine	27,35 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	18 mm
Korakov na colo	18
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	28,575 mm
Korak navoja	1,411 mm
Globine navoja	57,15 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	22 mm
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	UNEF

Velikost navoja	1.1/8-18 UNEF
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri