


Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, Tip: 7/8-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130036 7/8-18
GTIN	4062406041991
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	140 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	18 mm
Korakov na colo	18
4-kotno držalo □	14,5 mm
Globine navoja	66,69 mm
Ø osnovne izvrtine	21 mm
Korak navoja	1,411 mm
Ø navoja	22,23 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	7/8-18 UNS LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri