

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, TiN, Tip: 1.5/8-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130036 1.5/8-24
GTIN	4062406042769
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	4
Celotna dolžina L	200 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
Ø osnovne izvrtine	40,35 mm
Korakov na colo	24
Število rezil Z	4
4-kotno držalo □	24 mm
Standard	DIN 376
Korak navoja	1,058 mm
Ø navoja	41,275 mm
Globine navoja	82,55 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1.5/8-24 UNS LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri