

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, Tip: 1.5/8-8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130036 1.5/8-8
GTIN	4062406042837
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	3,175 mm
4-kotno držalo □	24 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	38,3 mm
Ø navoja	41,275 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korakov na colo	8
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	200 mm
Ø držala D _s	32 mm
Globine navoja	82,55 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.5/8-8 UN LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri