

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, Tip: NO.12-28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130036 NO.12-28
GTIN	4062406041229
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	0,907 mm
Ø navoja	5,49 mm
Korakov na colo	28
Ø osnovne izvrtine	4,7 mm
Standard	DIN 371
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	16,47 mm
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	12-28 UNF LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri