

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 1-12
GTIN	4062406044381
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	63,5 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	160 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	23,25 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	20 mm
Ø navoja	25,4 mm
Korak navoja	2,117 mm
Korakov na colo	12
4-kotno držalo □	16 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	1-12 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri