

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, Tip: 1.13/16-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130036 1.13/16-16
GTIN	4062406042981
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

4-kotno držalo □	29 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	36 mm
Globine navoja	92 mm
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	250 mm
Korak navoja	1,588 mm
Ø navoja	46,037 mm
Ø osnovne izvrtine	44,5 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korakov na colo	16
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.13/16-16 UN LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri