

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, Tip: 5/8-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130036 5/8-18
GTIN	4062406041762
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korak navoja	1,411 mm
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	110 mm
Ø osnovne izvrtine	14,5 mm
Ø navoja	15,88 mm
Korakov na colo	18
Globine navoja	47,64 mm
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	5/8-18 UNF LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri