

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.3/8-6

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130040 1.3/8-6
GTIN	4062406044800
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korakov na colo	6
Ø držala D _s	28 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	34,925 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	30,6 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Globine navoja	87,31 mm
Korak navoja	4,233 mm
Število rezil Z	4
4-kotno držalo □	22 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	1.3/8-6 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri