

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.1/8-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 1.1/8-14
GTIN	4062406044503
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

4-kotno držalo □	18 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	22 mm
Globine navoja	71,44 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Standard	DIN 376
Korak navoja	1,814 mm
Ø navoja	28,575 mm
Korakov na colo	14
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	27 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	1.1/8-14 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri