

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, Tip: NO.6-40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130036 NO.6-40
GTIN	4062406041069
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korak navoja	0,635 mm
Globine navoja	10,53 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Standard	DIN 371
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	40
Ø držala D <sub>s</sub>	4 mm
Ø osnovne izvrtine	2,95 mm
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	3 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	3,51 mm
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	6-40 UNF LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri