

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.1/2-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 1.1/2-14
GTIN	4062406044909
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D _s	32 mm
Korakov na colo	14
Ø navoja	38,1 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	24 mm
Standard	DIN 376
Korak navoja	1,814 mm
Ø osnovne izvrtine	36,5 mm
Število rezil Z	4
Globine navoja	95,25 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	1.1/2-14 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri