

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, TiN, Tip: 3/8-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130036 3/8-24
GTIN	4062406041458
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Korak navoja	1,058 mm
Korakov na colo	24
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN 371
Globine navoja	28,59 mm
4-kotno držalo □	8 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	8,5 mm
Ø navoja	9,525 mm
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	3/8-24 UNF LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri