

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, Tip: NO.2-56****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130036 NO.2-56
GTIN	4062406040994
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korak navoja	0,454 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D <sub>s</sub>	2,8 mm
Ø navoja	2,18 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Ø osnovne izvrtine	1,78 mm
Korakov na colo	56
Število rezil Z	3
Globine navoja	6,54 mm
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	45 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	2-56 UNC LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri