

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, Tip: 2-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130036 2-10
GTIN	4062406043179
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Število rezil Z	4
Globine navoja	101,6 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	4
Celotna dolžina L	250 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Standard	DIN 376
Korakov na colo	10
Ø navoja	50,8 mm
Ø osnovne izvrtine	48,4 mm
4-kotno držalo □	32 mm
Korak navoja	2,54 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	2-10 UNS LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri