

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 3/8-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 3/8-20
GTIN	4062406043704
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	8,3 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Globine navoja	23,83 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	8 mm
Ø držala D _s	10 mm
Korak navoja	1,27 mm
Korakov na colo	20
Ø navoja	9,525 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	3/8-20 UN
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri