

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 2-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 2-10
GTIN	4062406045418
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Globine navoja	127 mm
Korak navoja	2,54 mm
Ø navoja	50,8 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Korakov na colo	10
Celotna dolžina L	250 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	48,4 mm
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	32 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	2-10 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri