

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 5/8-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 5/8-24
GTIN	4062406043988
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	39,7 mm
Ø navoja	15,875 mm
Standard	DIN 376
Korakov na colo	24
4-kotno držalo □	9 mm
Korak navoja	1,058 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	12 mm
Ø osnovne izvrtine	15 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	110 mm
Vrsta navoja	UNEF

Velikost navoja	5/8-24 UNEF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri