

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.6-40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 NO.6-40
GTIN	4062406043308
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Standard	DIN 371
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D <sub>s</sub>	4 mm
Korakov na colo	40
Ø osnovne izvrtine	2,95 mm
4-kotno držalo □	3 mm
Ø navoja	3,505 mm
Korak navoja	0,635 mm
Globine navoja	8,8 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	56 mm
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	6-40 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri