

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 13/16-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 13/16-12
GTIN	4062406044190
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Število rezil Z	4
Korak navoja	2,117 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	20,638 mm
Globine navoja	51,6 mm
Korakov na colo	12
Celotna dolžina L	140 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	18 mm
Ø osnovne izvrtine	18,6 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	13/16-12 UN
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri