

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1/2-18****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 130040 1/2-18 |
| GTIN | 4062406043858 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|----------|
| Število rezil Z | 3 |
| Rezalni material | HSS E |
| Ø osnovne izvrtine | 11,4 mm |
| Korakov na colo | 18 |
| 4-kotno držalo □ | 9 mm |
| Ø navoja | 12,7 mm |
| Ø držala D _s | 11 mm |
| Celotna dolžina L | 110 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 3 |
| Korak navoja | 1,411 mm |
| Standard | DIN 376 |
| Globine navoja | 31,75 mm |
| Vrsta navoja | UNS |

| | |
|----------------------------|---|
| Velikost navoja | 1/2-18 UNS |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | ASME B1.1 |
| Kakovost | 2B +0,10 |
| Kakovost | 2B +0,20 |
| Kakovost | 1B |
| Kakovost | 2B + 0,05 |
| Kakovost | 2B |
| Kakovost | 3B |
| Oblika presekanega dela | C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini |
| Smer rezanja | desne |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |