

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 3/8-27****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 130040 3/8-27 |
| GTIN | 4062406043681 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|----------|
| Rezalni material | HSS E |
| Ø osnovne izvrtine | 8,7 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| Korak navoja | 0,94 mm |
| Ø držala D _s | 10 mm |
| Ø navoja | 9,525 mm |
| Korakov na colo | 27 |
| Število vpenjalnih utorov | 3 |
| Globine navoja | 23,83 mm |
| 4-kotno držalo □ | 8 mm |
| Standard | DIN 371 |
| Celotna dolžina L | 100 mm |
| Vrsta navoja | UNS |

| | |
|----------------------------|---|
| Velikost navoja | 3/8-27 UNS |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | ASME B1.1 |
| Kakovost | 2B +0,10 |
| Kakovost | 2B +0,20 |
| Kakovost | 1B |
| Kakovost | 2B + 0,05 |
| Kakovost | 2B |
| Kakovost | 3B |
| Oblika presekanega dela | C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini |
| Smer rezanja | desne |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |